



## RDQ 系列房间温控器

# 舒适体验 触手可及

西门子全新 RDQ 系列室内温控器，专为各类建筑精心设计，可用于住宅、商业楼宇以及公共空间等场景。提供通用开关控制，适用于 2 管或 4 管制风机盘管应用，可选 Modbus 型号确保系统无缝集成。此温控器凭借出色的可靠性和良好的经济性，成为办公室、酒店、购物中心、学校以及各种建筑设施的理想之选。

### 简约设计，时尚外观

- 提升您房间的格调。新款 RDQ 系列温控器，凭借其时尚雅致的设计，简约的黑白配色方案和纤细精致的超薄轮廓，轻松融入各类室内装饰，为您的房间增添一抹优雅的生活气息。
- 清晰的背光液晶显示屏，确保用户在各种光线条件下都能获得良好的阅读体验；更加清晰易用的界面设计，搭配耐用美观的机械按键，简化导航和操作过程，给用户直观便捷的操作体验。

### 便捷的安装和设置

- 薄型后置模块设计，使安装和布线更加轻松便捷，同时占用更少墙面空间。
- 在电源恢复时自动恢复到之前的运行模式，无需在电源故障后调整设置。
- 上电时的浪涌保护确保温控器长期的可靠性，并保护恒温器免受电涌可能造成的损坏。
- 按键锁定功能可防止错误或未经授权的操作，保证您系统的安全。

### 舒适与能效的理想平衡

- 根据特定需求调整设置，选择合适的操作模式实现场景化控制，以维持房间舒适度。
- 使用“M”按钮选择 HVAC 运行模式，提供了灵活性和适应性，并实现理想舒适度。
- 自动或手动 3 速风扇控制，通过选择适合不同条件的风扇速度，在舒适与能效之间取得恰当平衡。
- 可选择的温度输入，确保舒适的室内环境。
- 设置最高和最低温度限制，可防止用户设定过高或过低的温度，从而避免能源浪费。
- 多功能输入端口，整合酒店房卡等功能以节省能源。



### 舒适的房间控制

- 三种运行模式：舒适、经济和保护
- 多功能输入：房卡，传感器和通风模式

### 时尚设计

- 纤薄外型（仅厚 9.4 毫米）
- 坚固的机械按钮
- 背光显示屏

### 基础应用

- 两管或四管风机盘管应用
- 制冷或制热
- 本地型号
- 可选择 Modbus 型号

### 简易的安装和设置

- 薄型后置模块（23.5 毫米）
- 优化的参数集
- 电源故障后恢复到之前的操作模式
- 上电时的浪涌保护
- 按键锁定功能

### 可持续和节能

- 温度上下限设置
- 自动或手动三速风扇控制
- 带延迟关闭的定时器



### 产品简介

型号	应用	通讯	外接输入	阀门控制	风扇控制
RDQ400	两管制 FCU	就地	N/A		
RDQ410	两或四管制 FCU	就地	N/A		
RDQ411	两或四管制 FCU	就地	1 x UI	开 / 关	三速风机
RDQ411MB	两或四管制 FCU	Modbus	1 x UI		
RDQ200	通用	就地	N/A		N/A

直接扫描  
获得本书  
PDF 文件



扫描关注  
西门子  
楼宇产品  
官方微信

