



保护关键设施免于火灾风险

西门子西伯乐斯新一代火焰探测器

西门子西伯乐斯新一代火焰探测器得益于先进的研发技术，可为关键的工业基础设施，如陆上油气存储、海上油气生产平台、碳氢化合物和氢气存储、飞机库和加油区等提供更高的火焰探测性能，为用户的生命财产安全筑起坚固的安全保障。

产品介绍

红外紫外火焰探测器，红外火焰探测器，氢气 (H₂) 火焰探测器，集成智能可视防爆摄像头功能的火焰探测器

- 探测距离可达 80m 或更远
- 火焰探测响应速度 < 2s，超快模式可达 50ms
- 防护等级可达 IP68
- 信号传输：0-20mA 接口，继电器，Modbus，HART
- 工作温度：-50 °C ~ + 85 °C
- 产品防爆：IECEX
- 产品认证：FM，SIL2，IECEX，MED-B，CCC



更多内容，请访问：siemens.com.cn/buildingtechnologies

SIEMENS

应用场所



炼油厂



储油罐区



危险气体压缩站



海上钻井平台



高科技制造工厂



发电厂



停机坪



液化天然气装卸区

联系我们

更多信息，请联系
西门子当地销售办公室

北京	北京市朝阳区望京中环南路 7 号西门子中心	电话：400 150 6060
上海	上海市杨浦区大连路 500 号西门子上海中心	电话：400 150 6060
广州	广州市天河路 208 号 天河城侧粤海天城大厦 8-10 层	电话：020 - 3718 2222
沈阳	沈阳市沈河区青年大街 1 号 市府恒隆广场 41 层	电话：024 - 8251 8111
西安	西安市高新区天谷八路 156 号 西安软件新城二期 A10，2 层	电话：029 - 8831 9898
成都	成都市高新区天华二路 219 号 天府软件园 C6 栋 1/2 楼	电话：028 - 6238 7888
武汉	武汉市武昌区中南路 99 号 武汉保利大厦 21 楼 2102 室	电话：027 - 8548 6688



西门子（中国）有限公司
智能基础设施集团

如有变动，恕不事先通知
订货号：SIBP-B10005-00-5DCN
1383-SH906116-11240.5

西门子公司版权所有

本宣传页中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时，西门子方有责任提供文中所述的产品特性。

宣传页中涉及的所有名称可能是西门子公司或其供应商的商标或产品名称，如果第三方擅自使用，可能会侵犯所有者的权利。