

舒适触手可及

RDF4.. BACnet & Modbus 联网型温控器系列

无论是在写字楼、酒店、学校、大型商业综合体还是其他公共场所，西门子全新 RDF4.. 联网型温控器，能够轻松调节室内温度。在为用户创造舒适环境的同时，兼顾降本节能。产品采用简洁优雅的外观设计，提升用户体验。支持 BACnet 及 Modbus 通讯协议，可与 Desigo 或第三方系统完美配合，实现实时高效的能源管理。

支持多种风机盘管应用

凭借 RDF4.. 联网型温控器，用户能够轻松设置并维持理想温度。其适用于广泛的风机盘管应用，并可与酒店门卡或外部传感器等外接输入进行配合，以实现灵活安装。此外，它还提供了三种运行模式及温度设定值限制功能，助力节能减碳。

轻薄设计，简洁操作

RDF4.. 联网型温控器拥有轻薄流畅的外观设计（厚度仅 8.4 毫米），能够完美地融入任何空间。触摸按键提升用户体验，直观的人机交互界面确保操作高效便捷，背光显示屏使用户在黑暗环境中也能轻松操作。

智能操作，轻松配置

利用 NFC 技术，以及手机 APP Quick Config，即使在产品未拆封未通电时，用户也可以轻松实现产品配置。同时，用户也可以通过 Quick Config 批量修改、配置参数，生成并分享报告，从而在安装和工程阶段节省大量时间和成本。

网址：siemens.com.cn/buildingtechnologies

扫描下方二维码免费下载
Quick Config APP


Quick
Config App
(IOS)



Quick
Config App
(Android)



SIEMENS



房间舒适控制

- 三种运行模式：舒适、节能和保护
- 两种多功能输入：如门卡和传感器
- 锁屏功能
- 浪涌保护

可靠的系统交互性

- 与 Desigo 系统无缝集成
- BTL 官方认证设备，可集成进入第三方系统



简约时尚的设计

- 超薄外型（仅 8.4 毫米）
- 触摸按键
- 背光显示屏

支持多种类型风机盘管应用

- 两管制 / 四管制
- 两管制带电加热
- 三速 / DC 风机
- 开 / 关，三位及 DC 阀控制输出

简单快捷的调试方法

- 通过 Quick Config 手机 APP 或 HMI 进行快速配置



产品品类概览

产品型号	通讯协议	控制输出	风机输出	工作电压
RDF400BN	BACnet and Modbus	<ul style="list-style-type: none"> • 开 / 关两线阀控制 • 开 / 关三线阀控制 • 三位阀控制 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 速风机 • 3 速风机 	AC 100 ... 230 V
RDF400MB	Modbus			
RDF440BN	BACnet and Modbus	<ul style="list-style-type: none"> • DC 阀控制 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 速风机 • 3 速风机 • DC 0 ... 10 V 风机 	AC/DC 24 V
RDF440MB	Modbus			
RDF460BN	BACnet and Modbus	<ul style="list-style-type: none"> • 开 / 关两线阀控制 • 开 / 关三线阀控制 • 三位阀控制 	<ul style="list-style-type: none"> • DC 0 ... 10 V 风机 	AC 100 ... 230 V
RDF460MB	Modbus			

直接扫描
获得本书
PDF 文件



北京：400 616 2020
上海：400 616 2020
广州：020 - 3718 2888
成都：028 - 6238 7888
武汉：027 - 8548 6688

此文件中包含对可选择技术参数的一般描述，个别情况下可能不会出现。因此在合同中应该针对具体项目特别指出其所需功能。

西门子版权所有
如有改动，恕不事先通知

订货号：SIBP-T80026-00-5DCN
1380-SH906975-03240

服务热线：400 150 6060
联络邮箱：cs.4001506060.cn@siemens.com

SIEMENS