





数字型压力无关动态平衡电动调节阀



Digital PICV

多功能现场总线通讯的数字型压力无关动态平衡电动调节阀，特别适用于空气处理设备 AHU 应用中所需要的压力无关型控制阀。阀门在水路系统的压力改变时，通过内置压差控制器平衡系统压差波动对阀门的干扰，使阀门在负荷没有变化时保持流量恒定，当负荷发生变化时，阀门根据相应控制信号进行开度调节。同时阀门能够将开度、流量数据实时反馈给自控系统。

> 产品优势

- **多维通讯：** Modbus(RTU/TCP)、模拟量信号任选
- **用户友好：** 液晶屏显实时展示运行状态
- **稳定节能：** 压力无关，实时对冲压差波动对阀门的干扰
- **数据透明：** 实时流量输出，本地显示或远程上传
- **轻松维护：** 随时通过总线或屏幕设置阀门运行参数



产品概览	产品型号		Δ ps [kpa]	V100 [m³/h]	通讯
	阀门	执行器			
	VPI46.40F9.5Q	SBY61P	700	9.5	Modbus RTU Modbus TCP/IP 模拟量信号 (0-10V)
	VPI46.50F12Q			11.5	
	VPF44.50F15	SBX61P	800	16.0	
	VPF44.65F25			24.4	
	VPF44.80F35			35.7	
	VPF44.100F70	SBV61P		69.6	
	VPF44.125F110			112	
	VPF44.150F150			150	
	VPF44.50F25	SBX61P		24.6	
	VPF44.65F35			37.7	
	VPF44.80F45			49.0	
	VPF44.100F90	SBV61P		90.9	
	VPF44.125F135			132	
	VPF44.150F200			208	

数字型压力无关动态平衡电动调节阀配备专用控制器

扫描关注

西门子

智能建筑

官方微信

直接扫描

获得本书

PDF 文件

西门子（中国）有限公司
智能基础设施集团

服务热线：400 150 6060
联络邮箱：cs.4001506060.cn@siemens.com

如有变动，恕不事先通知
订货号：SIBP-B10036-00-5DCN
1001-SH906504-06260

西门子公司版权所有

本宣传页中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入，并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时，西门子公司有责任提供文中所述的产品特性。

宣传页中涉及的所有名称可能是西门子公司或其供应商的商标或产品名称，如果第三方擅自使用，可能会侵犯所有者的权利。